

Apprentissage à distance

Web Access Box: connexion, fonctions

Connexion de jusqu'à 10 terminaux

Connexion WLAN



Connexion LAN directe



Intégration au réseau propre au client



GU 100 Web Access Box

- serveur avec logiciel spécifique au dispositif (acheté séparément)
- enregistreur de données intégré pour l'enregistrement interne continu des valeurs de mesure
- connexion de la caméra pour la transmission d'images en direct




Appareils GUNT sélectionnés avec une connexion USB

Application

Accès à logiciel spécifique via un navigateur web


indépendant du système



- différents niveaux d'utilisateurs pour la commande/ l'utilisation ou l'observation des essais
- enregistrement des valeurs de mesure

Avec le logiciel GUNT installé sur site

basé sur Windows



- observer, acquérir et évaluer les essais
- utiliser des fonctions d'affichage étendues, par exemple l'affichage individuel des valeurs de mesure